

UM-ALU 4 FOOT - Trava de base



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200974>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de perfil de extrusão, Base de encaixe para trilho de fixação incl. parafusos



Suas vantagens

- Perfil extrudado em alumínio
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
- Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
- Proteção EMC

Dados comerciais

Código	2200974
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDFZ
GTIN	4046356721165
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,88 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,83 g
País de origem	DE

UM-ALU 4 FOOT - Trava de base

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200974>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Trava de base
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM-ALU
Família de produtos	UM-ALU

Dados de material

Material caixa	PA 6.6-FR
----------------	-----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

UM-ALU 4 FOOT - Trava de base



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200974>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27190605
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 FOOT - Trava de base

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200974>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br