

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313371>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Antena UMTS GSM, com característica de transmissão, cabo de antena de 2 m com conector redondo SMA



Dados comerciais

Código	2313371
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DNC4
Chave de produto	DNC4Z1
GTIN	4046356411066
Peso por unidade (inclusive embalagem)	96,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	94,7 g
País de origem	DE

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313371>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Antena
Característica de irradiação	Omnidirecional
Rendimento	5 dBi (800/900 MHz) 3 dBi (1800/1900 MHz) 1 dBi (2100 MHz)
Polarização	linear vertical

Características elétricas

Banda de frequência	2100 MHz
	850 MHz
	1900 MHz
	1800 MHz
	900 MHz
Faixa de frequência	800 MHz ... 900 MHz
	1,8 GHz ... 1,9 GHz
	2,1 GHz
Impedância	50 Ω
Potência máxima	10,00 W
Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm	< 2,00

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	SMA (macho)
-----------------	-------------

Medidas

Altura	21 mm
Diâmetro	76 mm

Dados de material

Material (Cabos)	RG174 (Revestimento externo)
------------------	------------------------------

Cabos/condutores

Extensão da linha	2,00 m
Cabo de conexão	sim
Diâmetro externo de linha	2,70 mm
Menor Raio de curvatura, instalação fixa	15 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP69K (Montado)
------------------	-----------------

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313371>


Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Montagem

Tipo de montagem	Quadro de comando
------------------	-------------------

Desenhos

Desenho do diagrama



Montagem no quadro de comando

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313371>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

19070105

ETIM

ETIM 9.0

EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43223100

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2313371>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---------------------------------------------------------	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br