

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline



2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector, marcado com cor, para bornes de saída digitais de 4 ou 16 canais inline

Dados comerciais

Código	2727624
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DRI1
Chave de produto	DRI1Z1
GTIN	4017918168193
Peso por unidade (inclusive embalagem)	22,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,19 g
País de origem	DE

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline



2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	ELCO
-----------------	------

Dados de conexão

Bitola do condutor, rígida	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	28 ... 16
Comprimento de decapagem	8 mm

Medidas

Largura	12 mm
Altura	136,2 mm
Profundidade	41 mm

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline



2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>



cULus Recognized

ID de certificação: E140324

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline



2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL SCN-12-OCP - Conector Inline



2727624

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2727624>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br