

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Conversor com conector de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2732635>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conversor de condutor de fibra óptica INTERBUS para implementação da interface remota OUT sobre condutor de fibra óptica, regulagem da potência óptica de transmissão, saída do condutor de fibra óptica à direita

Suas vantagens

- Conversor de fibra óptica INTERBUS

Dados comerciais

Código	2732635
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRED
Chave de produto	DREDDA
GTIN	4017918426699
Peso por unidade (inclusive embalagem)	57,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50 g
País de origem	DE

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Conversor com conector de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2732635>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conversor de mídia
-----------------	--------------------

Interfaces

Sinal	INTERBUS
-------	----------

Dados: condutor de fibra óptica óptico

Tipo de conexão	F-SMA
Comprimento de onda	660 nm
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Dados: Bus remoto de entrada

Sistema Bus	INTERBUS
Índice de transmissão	500 kBit/s
Tipo de conexão	Conectore D-SUB 9
Comprimento de transmissão	35 m (Sistema de 50 m sem diagnóstico óptico de trajeto)
	50 m (Sistema de 70 m com diagnóstico óptico de trajeto)

Medidas

Largura	65 mm
Altura	16 mm
Profundidade	59 mm

Dados de material

Cor	verde
-----	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 55 °C

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Conversor com conector de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2732635>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Conversor com conector de fibra óptica



2732635

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2732635>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f44f7c6f-b148-47c6-8b00-2b7f47a7f6b2

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br