

UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento lateral com base, versão baixa, esquerda, para cobertura de perfil U de 73 mm de largura, com contato PE para trilho de fixação.



Dados comerciais

Código	2709370
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDBB
GTIN	4017918904111
Peso por unidade (inclusive embalagem)	22,42 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,42 g
País de origem	PL

UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral



2709370


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM
Família de produtos	UM108
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Profundidade	125 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--

Desenhos

Desenho de medidas



Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>



UL certificado

ID de certificação: E240868

UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento lateral



2709370

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2709370>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br