

IBS SUPI 3 QFP - Chip de protocolo escravo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746087>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Chip de protocolo escravo INTERBUS (QFP 100)



Dados comerciais

Código	2746087
Unidades por embalagem	66 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1.000 Unidade
Chave comercial	DREC
Chave de produto	DRECAA
GTIN	4017918153588
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,127 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8 g
País de origem	JP

IBS SUPI 3 QFP - Chip de protocolo escravo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746087>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação

Somente para uso industrial

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Chip de protocolo

Formato

QFP 100 (PLCC 84 foi descontinuado!)

Características do sistema

Módulo

Comprimento de dados interno

8 Byte interno, ampliação externa possível até 64 Byte

Chip de protocolo

IBS SUPI 3 QFP

Características elétricas

Tensão de alimentação IC

5 V DC $\pm 10\%$ (DC)

Alimentação

Consumo de corrente típico

20 mA

Interfaces

Interface de usuário

Interface MFP, I/O digital (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), porta paralela para microprocessador

INTERBUS

Tipo de conexão

Bus remoto, bus de periférico ou bus remoto de instalação

Medidas

Largura

14 mm

Altura

3,4 mm

Profundidade

20 mm

Comprimento

20 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção

IP00

Temperatura ambiente (funcionamento)

-40 °C ... 85 °C (com um umidade do ar máxima de 75 % durante o funcionamento)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)

5 °C ... 30 °C (a máx. 60 %)

IBS SUPI 3 QFP - Chip de protocolo escravo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746087>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 QFP - Chip de protocolo escravo



2746087

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br