

IBS STME 24 BK RB-T - Sistema eletrônico modular de reposição



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2752932>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Sistema eletrônico modular de reposição para IBS ST (ZF) 24 BK RB-T

Suas vantagens

- Conexão de cobre ou de fibra óptica
- Pontos bus remotos/locais adicionais
- Entradas/saídas adicionais on Board

Dados comerciais

Código	2752932
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRI3
Chave de produto	DRI311
GTIN	4017918108618
Peso por unidade (inclusive embalagem)	343,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	252,74 g
País de origem	DE

IBS STME 24 BK RB-T - Sistema eletrônico modular de reposição



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2752932>

Dados técnicos

Interfaces

INTERBUS

Tipo de conexão	Conector/conector D-SUB de 9 pólos
Identificação do ponto de conexão	Bus remoto de entrada/de seguimento
Número de pólos	9

Local bus ST

Velocidade de transmissão	500 kBit/s
---------------------------	------------

INTERBUS

Tipo de conexão	Soquete D-SUB de 9 pólos
Número de pólos	9

Dados da entrada

Digital:

Tecnologia de conexão	Conexão a parafuso
-----------------------	--------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Componentes E/S
Família de produtos	Smart Terminal ST
Formato	modular
	Terminal inteligente Interbus

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
------------------	------

IBS STME 24 BK RB-T - Sistema eletrônico modular de reposição



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2752932>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242604
ECLASS-15.0	27242604

ETIM

ETIM 8.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS STME 24 BK RB-T - Sistema eletrônico modular de reposição



2752932

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2752932>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br