

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Disjuntor de motor



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2723204>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Drive Shuttle, disjuntor de motor INTERBUS para funcionamento com inversão de carga com partida suave, 4 entradas digitais, 24 V DC, grau de proteção IP54

Dados comerciais

Código	2723204
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRFABA
GTIN	4017918184933
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6.000,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5.635 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Formato	Stand-alone
---------	-------------

Características elétricas

Alimentação

Tensão de alimentação	24 V DC
Faixa de tensão de alimentação	20 V DC ... 30 V DC (Rypple incluída)
Rypple residual	3,6 V _{pp} (dentro da faixa de tensão admissível)
Consumo de corrente típico	0,3 A (mais corrente do sensor)

Dados da entrada

Digital

Quantidade de entradas	4
Faixa de tensão de entrada sinal "0"	-30 V DC ... 5 V DC
Faixa de tensão de entrada sinal "1"	13 V DC ... 30 V DC
Tipo de conexão	Conector M12
Tecnologia de conexão	3, 4 condutores
Corrente típica de entrada por canal	5 mA (com 24 V DC)

Dados de saída

Digital

Quantidade de saídas	1
Ligação de proteção	Proteção eletrônica contra curto-circuito
Tipo de conexão	Conector M12

Interfaces

Tipo de conexão	Bus remoto/bus remoto de instalação (com separação de potencial)
-----------------	--

Medidas


IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Disjuntor de motor

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2723204>



Desenho de medidas



Largura	252 mm
Altura	130 mm
Comprimento	317 mm

Montagem

Tipo de montagem	Montagem na parede
------------------	--------------------

Desenhos

Desenho de medidas





Diagrama de bloco



IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Disjuntor de motor



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2723204>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br