

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de montagem, Parte inferior da caixa, com base de encaixe, sem fendas de ventilação, largura: 22,5 mm, altura: 75 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta

Dados comerciais

Código	2764043
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCGA
GTIN	4017918065805
Peso por unidade (inclusive embalagem)	36,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,636 g
País de origem	PL

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da caixa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EG
Família de produtos	EG...G
Formato	Peça inferior da caixa, fechado, necessária para completar o módulo da cobertura da caixa
Número de pólos	8
Número de polos máx.	0)
Versão	Parte inferior da caixa, com base de encaixe
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	22,5 mm
Altura	75 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material caixa	ABS
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Dissipação de potência caixa individual com 20 °C

Temperatura ambiente	20 °C
Fator de redução	1

Dissipação de potência caixa individual com 30 °C

Temperatura ambiente	30 °C
Fator de redução	0,8

Dissipação de potência caixa individual com 40 °C

Temperatura ambiente	40 °C
----------------------	-------

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>

Fator de redução	0,62
------------------	------

Dissipação de potência caixa individual com 50 °C

Temperatura ambiente	50 °C
Fator de redução	0,47

Dissipação de potência caixa individual com 60 °C

Temperatura ambiente	60 °C
Fator de redução	0,3

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 80 °C

Dados da placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>



Desenhos

Desenho de medidas





lado de componentes, com utilização de peça superior de dois andares


EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>




Desenho de medidas



válido para placa de circuito impresso 1, vide desenho expandido

Desenho de medidas




válido para placa de circuito impresso 7, vide desenho expandido

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>




válido para placa de circuito impresso 13

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>



válido para placa de circuito impresso 14

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>



UL certificado

ID de certificação: E240868

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 22,5-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764043>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br