

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de montagem, Cobertura, para conexão unilateral, largura: 45 mm, altura: 75 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021)



Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta

Dados comerciais

Código	2764865
Unidades por embalagem	20 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCGA
Página de catálogo	Página 721 (C-1-2013)
GTIN	4017918131920
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,67 g
País de origem	PL

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte superior da caixa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EG
Família de produtos	EG...A
Número de pólos	16
Versão	Cobertura, para conexão unilateral
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	45 mm
Altura	75 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Dados da placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Encaixe
------------------	---------

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>



Desenhos

Desenho de medidas




EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>

Desenho de medidas




lado de componentes, com utilização de peça superior de dois andares


EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>



válido para placa de circuito impresso 1; 3; 5 e 6, vide desenho expandido




válido para placa de circuito impresso 7 e 12, vide desenho expandido

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>




válido para placa de circuito impresso 10, vide desenho expandido

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>




válido para placa de circuito impresso 13

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>



válido para placa de circuito impresso 14

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>



UL certificado

ID de certificação: E240868

EG 45-AE/PC GN - Parte superior da caixa



2764865

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764865>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br