WP-CN PA M16 - Contre-écrou

3241133

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241133

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M16, coloris: gris



Avantages

- Les contre-écrous en polyamide permettent de bloquer les raccordements vissés pour tube de protection dans les perçages exempts de filetage.

Données commerciales

Référence	3241133
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356785396
Poids par pièce (emballage compris)	1,515 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,515 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M16

Dimensions

Hauteur	5 mm
Type de filetage côté raccordement	M16

Indications sur les matériaux

Matériau	Polyamide renforcé à la fibre de verre

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr