

# FLX ASI DI 4 M8 - Módulo de I/O descentralizado



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773403>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de entrada digital AS-i, escravo single, 4 entradas digitais, 24 V DC, tecnologia de conexão de 2, 3 condutores, grau de proteção IP65/67

## Descrição do produto

Os módulos de entrada / saída digitais M8 AS-Interface Fieldline Extension na caixa com grau de proteção IP67 permitem a conexão de sensores digitais à AS-i através de conector M8.

A integração dos módulos à AS-i é feita por um conector M12 com tecnologia de conexão SPEEDCON.

## Suas vantagens

- Tecnologia de conexão M8 para as entradas/saídas
- Tecnologia de conexão M12 com travamento rápido SPEEDCON para a conexão de Interface AS
- Otimizado para perfil de montagem de 30 mm

## Dados comerciais

Código	2773403
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRI6
Chave de produto	DRI631
GTIN	4046356156585
Peso por unidade (inclusive embalagem)	102,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	85 g
País de origem	SG

# FLX ASI DI 4 M8 - Módulo de I/O descentralizado



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773403>

## Dados técnicos

### Medidas

Largura	30 mm
Altura	26 mm
Profundidade	103 mm
Distância do furo de sondagem	93 mm

### Avisos

#### Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

### Dados de material

Cor	preto
-----	-------

### Interfaces

#### Interface AS

Tipo de conexão	Conector M12, codificação A
Identificação do ponto de conexão	AS-i
Número de pólos	2
Velocidade de transmissão	167 kBit/s

### Características do sistema

#### Módulo

Código ID (dec)	0
Código identificação (hex)	0

### Dados da entrada

#### Digital:

Denominação entrada	Entradas digitais
Descrição da entrada	IEC 61131-2 Tipo 2
Quantidade de entradas	4
Tipo de conexão	Conector de encaixe M8
Tecnologia de conexão	2, 3 condutores

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Componentes E/S
Família de produtos	Fieldline
Formato	Construção em bloco
Posição de montagem	opcional
Número de canais	4

# FLX ASI DI 4 M8 - Módulo de I/O descentralizado



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773403>

## Dados de conexão

Tipo de conexão	Conector de encaixe M8
-----------------	------------------------

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 85 °C

## Normas e disposições

Classe de proteção	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------------	---------------------------------------

## Montagem

Tipo de montagem	Rosqueamento direto
	Montagem na parede
Posição de montagem	opcional

# FLX ASI DI 4 M8 - Módulo de I/O descentralizado




2773403

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773403>

## Desenhos

Desenho de conexão



# FLX ASI DI 4 M8 - Módulo de I/O descentralizado



2773403

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2773403>

## Classificações

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)