

IBS SRE 1A - Chip de ampliação do registro



2746595

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746595>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Chip serial de ampliação do registro para chips de protocolo escravo INTERBUS



Dados comerciais

Código	2746595
Unidades por embalagem	96 Unidade
Chave comercial	DREC
Chave de produto	DRECAA
GTIN	4046356101660
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,861 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,861 g
País de origem	DE

IBS SRE 1A - Chip de ampliação do registro



2746595

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746595>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação

Somente para uso industrial

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Chip de protocolo

Formato

QFP 44

Características do sistema

Módulo

Comprimento de dados interno

12 Bytes internos

Características elétricas

Tensão de alimentação IC

5 V DC $\pm 10\%$ (DC)

Alimentação

Consumo de corrente típico

10 mA

Interfaces

Interface de usuário

Interface MFP, I/O digital, porta paralela para microprocessador

INTERBUS

Tipo de conexão

Bus remoto, bus de periférico ou bus remoto de instalação

Medidas

Largura

14 mm

Altura

2,45 mm

Profundidade

14 mm

Comprimento

14 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção

IP00

Temperatura ambiente (funcionamento)

-40 °C ... 85 °C (com umidade do ar máxima de 75 % durante o funcionamento)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)

5 °C ... 30 °C (a máx. 60 %)

IBS SRE 1A - Chip de ampliação do registro

2746595

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746595>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SRE 1A - Chip de ampliação do registro



2746595

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2746595>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br