

PR1-BSC3/2X21 - Base do relé

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833521>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Base para relé PR1..., para relé de potência miniatura ou relé de comando pequeno com 1 ou 2 inversores ou relé de estado sólido similar, versão 1/3 níveis, conexões a parafuso, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/contra falhas

Suas vantagens

- Família de base de relés para equipamento com 1 ou 2 relés de contato reversível ou relés de estado sólido
- Estribo de retenção para relé com campo de identificação e função de ejeção
- Módulos de entrada/anti-parasitários plugáveis

Dados comerciais

Código	2833521
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave de produto	DK6312
GTIN	4017918933777
Peso por unidade (inclusive embalagem)	51,84 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	47,22 g
País de origem	CN

PR1-BSC3/2X21 - Base do relé

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833521>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
-----------------	----------------

Características elétricas

Tensão U_N	300 V AC/DC
Corrente nominal I_N	12 A

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 condutores com a mesma bitola)

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 condutores com a mesma bitola)
Bitola do condutor AWG	26 ... 14 26 ... 14 (2 condutores com a mesma bitola)

Medidas

Largura	16 mm
Altura	78,5 mm
Profundidade Arco de retenção	71 mm (EL1-P16) 79 mm (EL1-P25)

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

PR1-BSC3/2X21 - Base do relé



2833521

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833521>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 85 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

PR1-BSC3/2X21 - Base do relé

2833521

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833521>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSC3/2X21 - Base do relé



2833521

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833521>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br