CRIMPFOX DUO 16S - Pinza a crimpare

1202877

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202877

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, tipo di contatto: puntalini isolati e non isolati, norme/regolamenti: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm^2, sezione max.: 16 mm^2, per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm^2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, inserimento laterale e frontale, pressatura: quadrata

I vantaggi

- Crimpatura di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
- Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua
- Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
- Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante

Dati commerciali

Codice articolo	1202877
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3131
Codice prodotto	BH3131
GTIN	4063151267674
Peso per pezzo (confezione inclusa)	386,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	386,8 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Note

Note generali	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Confezione	Borsa
Crimpatura	Crimpatura quadra
Caratteristica di prodotto	Matrice girevole
	Adatta anche per puntalini TWIN
	Impugnatura di ampiezza ridotta
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Matrice di crimpatura autoregolante

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	16 mm²
Sezione max.	0,14 mm²
AWG min	26
AWG max	6

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm² ... 16 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 6 mm²)
Sezione AWG	26 ... 6 (2x AWG 20 ...2 x AWG 10)

Dimensioni

Larghezza	65 mm
Altezza	25 mm
Lunghezza	180 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
Materiale	Acciaio con manico in plastica

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202877

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com