

UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2853983>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Adaptador para trilho universal, para parafusar equipamentos de comando



Dados comerciais

Código	2853983
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ACGE
Chave de produto	ACGEAD
Página de catálogo	Página 764 (C-1-2013)
GTIN	4017918190293
Peso por unidade (inclusive embalagem)	127,42 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	127,42 g
País de origem	DE

UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação



2853983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2853983>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador para trilho de fixação
Tipo de caixa	Adaptador para trilho de fixação
Família de produtos	UTA
Formato	furações preparadas, base integrada

Medidas

Largura	52 mm
Altura	107 mm
Profundidade	9,6 mm

Dados de material

Material caixa	Zinco fundido sob pressão
----------------	---------------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Teste de vibração

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequência	10 - 150 - 10 Hz
Velocidade Sweep	1 oitava/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleração	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duração do teste por eixo	2,5 h
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z

Choques

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	semisenoidal
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Número de choques por sentido	3
Sentidos de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação



2853983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2853983>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação



2853983

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2853983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br