

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal




2900889

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Adaptador frontal VARIOFACE para módulos Inline HD, para transferência de 8 sinais digitais.



Dados comerciais

Código	2900889
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DK23
Chave de produto	DK231P
GTIN	4046356545075
Peso por unidade (inclusive embalagem)	26,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,2 g
País de origem	DE

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador frontal
Família de produtos	VARIOFACE

Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Corrente (Por derivação)	≤ 1 A

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	63 V
Tensão de teste	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Controlador compatível PHOENIX CONTACT Inline

Placa I/O adequada	IB IL 24 DO8/HD-PAC
	IB IL 24 DI8/HD-PAC

Dados de conexão

Conexão 1 (nível de controle)

Tipo de conexão	Conexão de encaixe
Número de conexões	1
Número de pólos	8

Conexão 2 (nível de campo)

Conexão conforme norma	IEC 60603-13
Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	14
Ciclos de encaixe	> 50
Passo	2,54 mm

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	11 mm
Altura	66,5 mm
Profundidade	41,92 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Condições ambientais

Grau de proteção (Módulo)	IP00
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 50 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

Normas / Determinações	EN IEC 60664-1
------------------------	----------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal



2900889
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Desenhos




Diagrama de conexões FLKM 14-PA-INLINE/DIO8

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Adaptador frontal



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900889>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br