

PR1-BSP3/2X21 - Base do relé



2833534

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833534>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base para relé PR1..., para relé de potência miniatura ou relé de comando pequeno com 1 ou 2 inversores ou relé de estado sólido similar, versão 1/3 níveis, conexões à mola, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/contra falhas



Suas vantagens

- Família de base de relés para equipamento com 1 ou 2 relés de contato reversível ou relés de estado sólido
- Estribo de retenção para relé com campo de identificação e função de ejeção
- Módulos de entrada/anti-parasitários plugáveis

Dados comerciais

Código	2833534
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK63
Chave de produto	DK6322
GTIN	4017918933784
Peso por unidade (inclusive embalagem)	55 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	45,84 g
País de origem	CN

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
-----------------	----------------

Características elétricas

Tensão U_N	300 V AC/DC
Corrente nominal I_N	10 A

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	10 mm
Bitola do condutor, fixa	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 16

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	10 mm
Bitola do condutor, fixa	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	26 ... 16

Medidas

Largura	16 mm
Altura	97 mm
Profundidade Arco de retenção	72 mm (EL1-P16)
	80 mm (EL1-P25)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 85 °C
--------------------------------------	------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

PR1-BSP3/2X21 - Base do relé

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833534>



Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSP3/2X21 - Base do relé



2833534

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833534>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br