

EU5E-SWD-4DX PXC - Módulo de entrada



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903102>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo digital SmartWire-DT™ para conexão de sinais de entrada digitais, 4 entradas (24 V DC, conexão de 3 condutores).

Dados comerciais

Código	2903102
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	CK7
Chave de produto	DK7455
GTIN	4046356709750
Peso por unidade (inclusive embalagem)	113,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	99,99 g
País de origem	DE

EU5E-SWD-4DX PXC - Módulo de entrada



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903102>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de expansão
-----------------	--------------------

Dados da entrada

Denominação entrada	Entradas digitais
Quantidade de entradas	4
Tensão de controle U_C	24 V DC
Corrente de controle I_C	típ. 4 mA

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Tipo de conexão	Régua de pinos
Número de conexões	1
Número de pólos	8
Nota	para conector de equipamento SmartWire DT SWD4-8SF2-5 PXC

Interfaces

Dados: SmartWire™-DT

Taxa de dados	125 kBd / 250 kBd
Tipo de conexão	Régua de pinos, 8 pinos

Medidas

Largura	35 mm
Altura	90 mm
Profundidade	101 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
-----	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

Normas e disposições

EU5E-SWD-4DX PXC - Módulo de entrada



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903102>

Normas / Determinações	EN 50178
------------------------	----------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

EU5E-SWD-4DX PXC - Módulo de entrada



2903102

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2903102>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br