

LDP- 48- 60DC - Módulo de encaixe

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de encaixe, para montagem sobre PR1 e PR2, com diodo supressor e LED amarelo, polaridade: **A1+**, **A2-**, tensão de entrada: 48 ... 60 V DC ± 20 %

Suas vantagens

- Proteção devido à codificação mecânica contra conexões incorretas
- Atenuação da tensão de retorno indutiva das bobinas

Dados comerciais

Código	2833660
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	DKF3
Chave de produto	DKF346
GTIN	4017918933852
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,66 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,66 g
País de origem	CN

LDP- 48- 60DC - Módulo de encaixe

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de encaixe
Família de produtos	ESSENTIAL edition

Características elétricas


Tensão nominal U_N	48 V DC ... 60 V DC
----------------------	---------------------

Dados da entrada

Faixa de tensão de entrada	48 V DC ... 60 V DC
----------------------------	---------------------

Desenhos

Diagrama de circuitos



LDP- 48- 60DC - Módulo de encaixe



2833660

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>



cUL Recognized

ID de certificação: E140324



UL certificado

ID de certificação: E140324



EAC

ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01742

LDP- 48- 60DC - Módulo de encaixe



2833660

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

LDP- 48- 60DC - Módulo de encaixe

2833660

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2833660>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br