

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de perfil de extrusão, Elemento lateral (esquerdo), com base de encaixe e contato PE



## Suas vantagens

- Montagem simples
- Flexível na forma e no tamanho
- Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 2906490       |
| Unidades por embalagem                 | 180 Unidade   |
| Chave comercial                        | ACHD          |
| Chave de produto                       | ACHDBA        |
| GTIN                                   | 4017918131326 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,7 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,7 g        |
| País de origem                         | PL            |

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Tipo de produto     | Parte lateral da caixa de instalação |
| Tipo de caixa       | Caixa de perfil de extrusão          |
| Série de caixas     | UM                                   |
| Família de produtos | UM108                                |
| Versão              | Elemento lateral (esquerdo)          |

### Dados de material

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Cor (Caixa)                              | verde (RAL 6021) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0               |
| Material caixa                           | PA               |
| Condições da superfície                  | não tratado      |


### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>



**UL certificado**

ID de certificação: E240868

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral



2906490

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM108-SEPEF/L - Elemento lateral

2906490

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2906490>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)