

EMG100-H 15MM KLAR - Capa de cobertura



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943152>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa de cobertura, para blindagem à prova de contato e de pó dos componentes, versão transparente. Altura: 15 mm, largura: 100 mm

Dados comerciais

Código	2943152
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCBA
Página de catálogo	Página 714 (C-1-2013)
GTIN	4017918080983
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17,4 g
País de origem	DE

EMG100-H 15MM KLAR - Capa de cobertura



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943152>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EMG
Família de produtos	EMG100
Número de pólos	38
Versão	Capa de cobertura
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	100 mm
Profundidade	75 mm
Comprimento	38 mm

Dados de material

Cor	transparente
Cor (Caixa)	transparente
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C

Montagem

Tipo de montagem	Encaixe
------------------	---------

EMG100-H 15MM KLAR - Capa de cobertura



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943152>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG100-H 15MM KLAR - Capa de cobertura



2943152

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943152>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br