

UM 25/45-FEO 200 - Base

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento de base, pode ser inserido no perfil de extrusão, travamento com parafuso. Montagem retangular para trilho de fixação NS 35/7,5



Suas vantagens

- Montagem simples
- Flexível na forma e no tamanho
- Custo acessível mediante a redução das peças individuais da caixa

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 2959434 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | ACHD |
| Chave de produto | ACHDBA |
| GTIN | 4017918117610 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,71 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6,66 g |
| País de origem | PL |

UM 25/45-FEO 200 - Base

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>



Dados técnicos

Propriedades do artigo


| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Tipo de produto | Trava de base |
| Tipo de caixa | Caixa de perfil de extrusão |
| Série de caixas | UM |
| Família de produtos | UM |

Dados de material


| | |
|--|-------------|
| Material Caixa | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Condições da superfície | não tratado |

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas



UM 25/45-FEO 200 - Base

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>



UL certificado

ID de certificação: E240868

UM 25/45-FEO 200 - Base

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>



Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

UM 25/45-FEO 200 - Base



2959434

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959434>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br