

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Elemento lateral com base, versão alta, à direita, para cobertura de perfil U de 60 mm de largura.

## Dados comerciais

Código	2959706
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDBA
GTIN	4017918100988
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,03 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	17,1 g
País de origem	PL

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM
Família de produtos	UM108
Versão	Elemento lateral (esquerda), versão alta
Abertura para ventilação disponível	não

### Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais


Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral

2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

## Desenhos



# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>



**UL certificado**

ID de certificação: E240868

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM108-SEFE/R-A60 - Elemento lateral



2959706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959706>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)