

UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa de instalação, elemento básico módulo de encaixe



Dados comerciais

Código	2970028
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDCA
GTIN	4017918087555
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9,39 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,39 g
País de origem	PL

UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da base de montagem
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UMK
Família de produtos	UMK BE
Formato	Largura do módulo 22,5 mm, uma vez que a caixa pode ficar aberta em cima, é possível encaixar elementos além da altura do perfil em si
Versão	Elemento de base do módulo de encaixe
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Profundidade	15,5 mm
Comprimento	22,5 mm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	77 mm
-----------------------------	-------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	72,2 mm
-----------------------------	---------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %


UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



Desenhos



UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



UL certificado

ID de certificação: E240868

UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-BE 22,5 - Elemento de base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970028>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br