

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cabo para adaptador



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2981651>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Adaptador de cabo para monitores de velocidade PSR (PSR-RSM4 e PSR-MM30), 15/8 polos, comprimento do cabo: 2,5 m, para controlador: AMK



Suas vantagens

- Possibilidade de conexão a monitores de velocidade seguros PSR-RSM4 e PSR-MM30
- Adequado para a conexão às interfaces de feedback do motor existentes de um acionamento elétrico
- Tipo de comando:AMK
- Conexão D-SUB 15 polos
- Comprimento do cabo de ligação ao monitor de velocidade: 2,5 m

Dados comerciais

Código	2981651
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DNA2
Chave de produto	DNA251
GTIN	4017918996949
Peso por unidade (inclusive embalagem)	161 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	158,9 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação	Somente para uso industrial
-----------------------------	-----------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo adaptador
-----------------	----------------

Dados de conexão

para aparelho

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------

Encoder / PLC

Tipo de conexão	Pino D-SUB-15/Soquete D-SUB-15
Número de pólos	15

Dados de material

Revestimento externo, material	LSHF (FRNC)
Material de condutor	Cabo de cobre

Cabos/condutores

Extensão da linha	2,5 m
Revestimento externo, material	LSHF (FRNC)
Bitola do condutor	0,48 mm ² (AWG 26)
Material de condutor	Cabo de cobre
Blindagem	Folha de alumínio revestida com plástico, rede de fios de cobre galvanizados
	Soldagem na caixa D-SUB
Resistência da linha	≤ 260 Ω/km

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C (com disposição fixa)
	0 °C ... 50 °C (com disposição móvel)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cabo para adaptador



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2981651>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2981651>



EAC

ID de certificação: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

ID de certificação: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cabo para adaptador



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2981651>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 9.0	EC004667
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Cabo para adaptador



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2981651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br