

VISU+ RT LITE - Licença

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985686>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Licença Visu+ 1.2 RT LITE

é a licença de tempo de funcionamento para Visu+ em sistemas Windows 2000/XP restrita a 128 Bytes para dados de I/O e variáveis em Skripting.

Suas vantagens

- Scripts podem ser criados em VBA e IL
- Funcionalidade SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) com visualização, representação de tendência e gerenciamento de alarmes
- Logging de dados, representação de tendências e gerenciamento de fórmulas
- Acoplamento de comando com OPC e 2 drivers diretos
- Software e projetos multilíngues mediante suporte Unicode e comutação online
- Imagens de processo totalmente escalonáveis para o uso de um projeto em diversos aparelhos e tamanhos de tela

Dados comerciais

Código	2985686
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRDAAB
GTIN	4046356129503
Peso por unidade (inclusive embalagem)	326,69 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	326,69 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Software de visualização
Funcionalidade básica	Proteção de know-how e segurança através de criptografia de projetos
	Baixo consumo de recursos através de compactação de projeto
	Inclusão de banco de dados de tempo real com ODBC em MS ACCESS, MS EXCEL servidor SQL
	FDA CRF 22 Parte 11 compatível com

Características do sistema

Finalidade de aplicação do software	Visualização
-------------------------------------	--------------

Funcionalidade

Funcionalidade básica	Proteção de know-how e segurança através de criptografia de projetos
	Baixo consumo de recursos através de compactação de projeto
	Inclusão de banco de dados de tempo real com ODBC em MS ACCESS, MS EXCEL servidor SQL
	FDA CRF 22 Parte 11 compatível com

Requisitos do sistema

Aparelhos de operação	Teclado, Mouse
Sistema operacional	MS Windows 2000 SP4, MS Windows XP SP2 (recomendado), MS Windows Vista Business
	Windows CE
Processador	Pentium 4/Celeron, 1 GHz
Memória do disco rígido	min. 512 MByte (recomendado: 1 GByte)
Memória de trabalho	512 MByte (1 GByte com Windows Vista)
Browser compatível	Internet Explorer a partir da versão 5.5
Idiomas nacionais compatíveis	alemão, inglês, francês, italiano
Drive	CD-ROM
Resolução de tela	SVGA (800 x 600)

VISU+ RT LITE - Licença

2985686

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2985686>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br