

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualização



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988586>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Licença de tempo de funcionamento para Visu+, com restrição de 128 Bytes para dados I/O e variáveis em Skripting.

Suas vantagens

- Proteção de acesso com gerenciamento do usuário
- Imagens de processo totalmente escalonáveis para o uso de um projeto em diversos aparelhos e tamanhos de tela
- Software e projetos multilíngues mediante suporte Unicode e comutação online
- Funcionalidade SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) com visualização, representação de tendência e gerenciamento de alarmes
- Logging de dados, representação de tendências e gerenciamento de fórmulas
- Scripts podem ser criados em VBA e IL
- Acoplamento de comando com OPC

Dados comerciais

Código	2988586
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	DRDA
Chave de produto	DRDAAB
GTIN	4046356479684
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,383 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	20 g
País de origem	DE

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualização



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988586>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Software de visualização
Funcionalidade básica	Proteção de know-how e segurança através de criptografia de projetos
	Inclusão de banco de dados de tempo real com ODBC em MS ACCESS, MS EXCEL servidor SQL
	Compatível FDA CRF 21 Parte 11

Características do sistema

Finalidade de aplicação do software	Visualização
-------------------------------------	--------------

Informação de licença

Tipo de licença	Licença runtime
-----------------	-----------------

Funcionalidade

Funcionalidade básica	Proteção de know-how e segurança através de criptografia de projetos
	Inclusão de banco de dados de tempo real com ODBC em MS ACCESS, MS EXCEL servidor SQL
	Compatível FDA CRF 21 Parte 11
Função integrada	Configuração online
	Proteção por senha
	Comutação de idioma
Quantidade dos pontos de I/O	128

Requisitos do sistema

Memória do disco rígido	min. 1 GByte (recomendado: 2 GB)
Memória de trabalho	min. 1 GByte (2 GByte com Windows Vista e Windows 7)
Browser compatível	Internet Explorer a partir da versão 5.5
Idiomas nacionais compatíveis	alemão, inglês, francês, italiano
Drive	DVD-ROM
Resolução de tela	1024 x 768 pixel (XGA)

Requisito do sistema para o ambiente de desenvolvimento

Aparelhos de operação	Teclado, Mouse
Sistema operacional	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualização



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988586>

	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Requisito do sistema para o ambiente de execução

Sistema operacional	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

VISU+ 2 RT 128 - Software de visualização



2988586

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2988586>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico
---	---

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br