

EMG 12-B2 - Caixa de montagem para eletrônica



2948306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948306>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de componentes, composto de caixa, bornes de conexão MKDS 3 e placa de circuito impresso

Dados comerciais

Código	2948306
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCBA
GTIN	4017918083250
Peso por unidade (inclusive embalagem)	27,19 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,19 g
País de origem	DE

EMG 12-B2 - Caixa de montagem para eletrônica



2948306


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948306>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conjunto de caixas
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EMG
Família de produtos	EMG
Formato	Parte inferior da caixa, cobertura removível opcional, tecnologia de conexão integrada, placa de circuito impresso integrada
Número de pólos	4
Passo	5 mm
Versão	Parte inferior e parte superior com pé universal, com placa de circuito impresso e pontos de apoio de solda que são guiados em bornes de conexão MKDS 3/...

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	12,5 mm
Altura de montagem	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Profundidade	75 mm
Comprimento	75 mm
Passo	5 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Polycarbonato reforçado com fibra de vidro
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

EMG 12-B2 - Caixa de montagem para eletrônica


2948306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948306>



Desenhos


Desenho de medidas



1 = lado superior da placa de circuito impresso

B = largura da caixa

Desenho de medidas



Passo 5 mm

a = área para componentes 38 mm na tampa

b = área para componentes 45 mm na caixa

EMG 12-B2 - Caixa de montagem para eletrônica



2948306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948306>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 12-B2 - Caixa de montagem para eletrônica



2948306

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2948306>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br