

DP-UK 3-MVSTB - Placa distanciadora



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3002445>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa distanciadora, passo: 0 mm, largura: 2,4 mm, altura: 47,7 mm, número de polos: 1, cor: cinza

Dados comerciais

Código	3002445
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z1X
GTIN	4017918090265
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,067 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,043 g
País de origem	PL

3002445

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3002445>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Placa de isolamento de seções
Família de produtos	DECKEL + RZ + DP
Número de pólos	1
Passo	0 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA

Medidas

Largura	2,4 mm
Altura	47,7 mm
Passo	0 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 90 %
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

DP-UK 3-MVSTB - Placa distanciadora



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3002445>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DP-UK 3-MVSTB - Placa distanciadora



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3002445>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br