

UM108-LG 10 - Elemento lateral

2959780

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base de montagem de perfil de extrusão, módulo pequeno de 10 mm, composto de dois elementos laterais



Dados comerciais

Código	2959780
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDBA
GTIN	4017918139247
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,48 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,38 g
País de origem	PL

UM108-LG 10 - Elemento lateral

2959780

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM
Família de produtos	UM108
Formato	p/dimensões placa de circuito impresso: 8 mm x 107,5 mm

Medidas

Largura	8 mm
Profundidade	125 mm
Comprimento	107,5 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-15 °C ... 50 °C
--------------------------------------	------------------

UM108-LG 10 - Elemento lateral



2959780

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>



UL certificado

ID de certificação: E240868

UM108-LG 10 - Elemento lateral

2959780

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108-LG 10 - Elemento lateral

2959780

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2959780>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br