

# SK 20 - Borne para blindagem

3025189

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025189>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal de conexão blindado, para barra de blindagem sobre barras coletoras, resistência de contato < 1 mΩ

## Suas vantagens

- Manuseio fácil
- Peça de pressão elástica, com área ampla
- Adequado para a montagem direta e sobre a barra coletora
- Parafuso serrilhado
- As conexões blindadas não podem ser certificadas como componentes em atmosferas potencialmente explosivas conforme as demandas da diretiva e as normas para equipamentos elétricos. Dessa forma, a utilização dos bornes blindados na atmosfera potencialmente explosiva também é possível sem a respectiva certificação e identificação.

## Dados comerciais

Código	3025189
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE75
Chave de produto	BE7512
GTIN	4017918130312
Peso por unidade (inclusive embalagem)	28,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	28 g
País de origem	DE

# SK 20 - Borne para blindagem

3025189

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025189>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal de conexão blindado
Passo	24 mm
Número de conexões	1
Número de linhas	1


### Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	0 W
Resistência de contato	< 0,001 $\Omega$

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Rosca	M4
Torque de aperto	... 0,8 Nm

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	24 mm
Altura	19,5 mm
Profundidade	75 mm
Passo	24 mm

### Dados de material

Cor	prateado
Material	Aço

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	3 mm ... 20 mm
---------------------------	----------------

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não
-----------------------	-----

### Montagem

Tipo de montagem	• Barras de ligação
------------------	---------------------

# SK 20 - Borne para blindagem


3025189

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025189>




## Desenhos


Desenho de medidas



Desenho de medidas



Diagrama



# SK 20 - Borne para blindagem



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025189>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

### ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SK 20 - Borne para blindagem



3025189

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3025189>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)