

EB 3-OTTA 6 - Ponte de inserção



3026036

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3026036>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Ponte de inserção, passo: 11,1 mm, número de polos: 3, cor: cinza



Dados comerciais

Código	3026036
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z2X
GTIN	4017918139063
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,27 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,2 g
País de origem	PL

EB 3-OTTA 6 - Ponte de inserção



3026036

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3026036>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ponte de inserção
Número de pólos	3
Passo	11,1 mm
Potenciais	1

Medidas

Passo	11,1 mm
-------	---------

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	Cobre
Material isolante	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

EB 3-OTTA 6 - Ponte de inserção



3026036

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3026036>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 3-OTTA 6 - Ponte de inserção



3026036

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3026036>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br