

UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento lateral, 11,25 mm de largura, sem ranhura para plaqueta



Dados comerciais

Código	2970442
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDCA
GTIN	4017918087722
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,497 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,497 g
País de origem	PL

UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UMK
Família de produtos	UMK SE

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	11,25 mm

Medida externa

Largura de perfil (externa)	77 mm
-----------------------------	-------

Medida interna

Largura de perfil (interna)	72,2 mm
-----------------------------	---------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--


UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>



Desenhos



UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>



UL certificado

ID de certificação: E240868

UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25-1 - Elemento lateral



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2970442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br