


D-STTCO 2,5 GY - Elemento lateral



3038406

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tampa lateral, para fechamento da caixa para grau de proteção IP20

Dados comerciais

Código	3038406
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCDA
GTIN	4017918952594
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,31 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,91 g
País de origem	DE

D-STTCO 2,5 GY - Elemento lateral



3038406

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte lateral da caixa de instalação
Série de caixas	STTCO
Número de pólos	4
	5

Medidas

Largura	2,5 mm
Altura	91 mm
Profundidade	62,3 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	cinzento antracite (RAL 7016)
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--

D-STTCO 2,5 GY - Elemento lateral



3038406

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>



UL certificado

ID de certificação: E240868

D-STTCO 2,5 GY - Elemento lateral



3038406

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

D-STTCO 2,5 GY - Elemento lateral

3038406

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3038406>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br