

KEL 16/8 - Moldura de vedação



3063044

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063044>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de vedação, material: PA, cor: preto, comprimento: 120 mm, largura: 58 mm, altura: 17 mm

Descrição do produto

Moldura KEL, pequena

Dados comerciais

Código	3063044
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	AF7CAX
GTIN	4046356300773
Peso por unidade (inclusive embalagem)	99,21 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	93,05 g
País de origem	DE

KEL 16/8 - Moldura de vedação

3063044


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063044>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura para luvas de cabo
-----------------	----------------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	58 mm
Altura	17 mm
Comprimento	120 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	32 mm
Distância do furo de sondagem vertical	103 mm
Diâmetro do furo	5,5 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	35 mm
Comprimento recorte de montagem	86 mm

Dados de material

Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

KEL 16/8 - Moldura de vedação


3063044

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063044>



Desenhos

Desenho de medidas



KEL 16/8 - Moldura de vedação

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063044>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
-------------	----------

KEL 16/8 - Moldura de vedação

3063044

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3063044>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br