

FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033803>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conector de curto-circuito, passo: 8,2 mm, número de polos: 3, cor: vermelho



Suas vantagens

- A ponte dispõe de um auxiliar de remoção moldado e pode ser usada confortavelmente e sem ferramenta para trabalhos de jumpeamento individuais

Dados comerciais

Código	3033803
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE2Z
Chave de produto	BE2Z2X
GTIN	4046356666923
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,252 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,752 g
País de origem	CN

FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033803>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de curto-circuito
Número de pólos	3
Passo	8,2 mm

Características elétricas

Corrente de carga máxima	32 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.)
--------------------------	---

Dados de conexão

Corrente de carga máxima	32 A (Os valores de corrente das pontes podem deferir na aplicação em diferentes régua de terminais. Você encontra os valores exatos nos dados de acessórios das respectivas régua de terminais.)
--------------------------	---

Medidas

Largura	22,9 mm
Altura	40,3 mm
Profundidade	40,3 mm
Passo	8,2 mm

Dados de material


Cor	vermelho (RAL 3001)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material isolante	PA

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

Desenhos

Desenho do diagrama



FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033803>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBSRH 3-8 - Conector de curto-circuito



3033803

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3033803>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br