

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contato para crimp



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3190645>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de contato de soquete, é inserido na caixa de plugues MSTBC após inserção do condutor, para condutor de 0,5 - 1,0 mm², contato de cinta

Dados comerciais

Código	3190645
Unidades por embalagem	4.000 Unidade
Chave comercial	AACC
Chave de produto	AACCEG
GTIN	4017918117436
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,7 g
País de origem	CN

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contato para crimp



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3190645>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Família de produtos	MSTBC-MT
Passo	0 mm

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Soquete
Comprimento de decapagem	4 mm ... 4,1 mm
Bitola do condutor, flexível	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Bitola do condutor AWG	20 ... 18
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	1,4 mm ... 2,3 mm

Dados de material

Superfície de contato	Estanho Sn
Material superfície de contato	Estanho
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho Sn

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	-

Características elétricas

Corrente nominal I_N	12 A
------------------------	------

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	Correia
-------------------	---------

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contato para crimp


3190645

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3190645>



Desenhos

Desenho de medidas



MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contato para crimp



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3190645>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contato para crimp



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3190645>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br