

PC - Estrela de codificação



3040588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3040588>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Estrela de codificação, 4 unidades, profundidade: 6 mm, largura: 3 mm, altura: 3 mm, cor: vermelho

Suas vantagens

- Aplicável em todos os terminais, acoplamentos e caixas básicas para placa de circuito impresso
- Os elementos de codificação individuais são inseridos na posição de codificação no terminal básico e a ponta de codificação é removida do respectivo ponto no conector

Dados comerciais

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| Código | 3040588 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | BE21 |
| Chave de produto | BE214Z |
| GTIN | 4017918832728 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,832 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,802 g |
| País de origem | PL |

PC - Estrela de codificação

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3040588>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de produto | Elemento de codificação |
|-----------------|-------------------------|

Dados de material

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Cor | vermelho (RAL 3001) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |

Medidas

| | |
|--------------|------|
| Largura | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Profundidade | 6 mm |

PC - Estrela de codificação

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3040588>



Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440203 |
| ECLASS-15.0 | 27440203 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002311 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PC - Estrela de codificação



3040588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3040588>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

China RoHS

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br