

C-RC 1/M6 DIN - Terminal circular de cabo



3240074

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240074>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal elétrico formato olhal, não isolante, 0,5 ... 1 mm², M6

Suas vantagens

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- A área de compressão soldada permite valores de extração máximos
- Os terminais de cabo circular sem luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico de alta qualidade com estanhagem galvânica para a máxima proteção contra corrosão

Dados comerciais

Código	3240074
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3422
Página de catálogo	Página 490 (C-3-2019)
GTIN	4046356452915
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,925 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,925 g
País de origem	CN

C-RC 1/M6 DIN - Terminal circular de cabo



3240074

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240074>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Design conforme norma DIN 46234
	Soldada
	Estanhado galvanicamente

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	10 mm
Comprimento do suporte	19,5 mm
Comprimento do suporte isolante	5 mm
Comprimento de decapagem máximo	7 mm
Distância entre centro e suporte isolante	8 mm
Espessura do material mín.	0,8 mm
Medida nominal colar isolante	1,6 mm

Medida interna

Diâmetro interno	6,5 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	prateado
Material	Cobre
Revestimento	galvanizado

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	19,5 mm
------------------------	---------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	110 °C
--------------------------------------	--------

Normas e disposições

Design conforme norma	DIN 46234
-----------------------	-----------

C-RC 1/M6 DIN - Terminal circular de cabo

3240074

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240074>



Desenhos

Desenho de medidas



C-RC 1/M6 DIN - Terminal circular de cabo



3240074

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240074>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 1/M6 DIN - Terminal circular de cabo



3240074

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240074>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br