

C-FCI 6/M8 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240045>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal elétrico formato forquilha, amarelo, 4 - 6 mm², M8

Suas vantagens

- Os terminais de cabo em forquilha sem luvas de plástico têm uma cabeça com solda forte e atingem a máxima força de extração em conjunto com os alicates CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- As variantes isoladas são isentas de halogênio e estão equipadas com "EASY ENTRY"

Dados comerciais

Código	3240045
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3441
GTIN	4046356452625
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,327 g
País de origem	CN

C-FCI 6/M8 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240045


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240045>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Com sistema "Easy Entry"
	Soldada
	PA isolado

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	13,5 mm
Comprimento do suporte	32,6 mm
Comprimento do suporte isolante	14 mm
Comprimento de decapagem máximo	9 mm
Distância entre centro e suporte isolante	11,5 mm
Espessura do material mín.	1 mm
Medida nominal colar isolante	6,6 mm

Medida interna

Diâmetro interno	8,5 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	amarelo (RAL 1018)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	galvanizado
Material isolante	PA
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	32,6 mm
------------------------	---------

C-FCI 6/M8 - Terminal de cabo tipo forquilha

3240045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240045>



Desenhos

Desenho de medidas



C-FCI 6/M8 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240045>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FCI 6/M8 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240045

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br