

WCC 22 - Abraçadeira



3240254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240254>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Abraçadeira, para trilho perfilado



Suas vantagens

- As braçadeiras de cabo servem para alívio de tração
- Os suportes plásticos sem halogêneo são construídos de tal forma que assentam de modo ideal com proteção simultânea do condutor
- Cabos individuais ou em conjunto com um diâmetro de até 22 mm são assim movidos de modo fácil e seguro

Dados comerciais

Código	3240254
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BE74
Chave de produto	BE7421
GTIN	4046356464567
Peso por unidade (inclusive embalagem)	39,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	39,5 g
País de origem	CN

WCC 22 - Abraçadeira

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240254>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Passagem de cabo
-----------------	------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Abertura de chave	10 mm
Tamanho da chave para montagem	10 mm

Dados de material

Material	Aço
Revestimento	galvanizado

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	18 mm ... 22 mm
---------------------------	-----------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

WCC 22 - Abraçadeira


3240254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240254>



Desenhos

Desenho de medidas



WCC 22 - Abraçadeira

3240254

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240254>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--