

# WCC 64 - Abraçadeira

3240261

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240261>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Abraçadeira, para trilho perfilado



## Suas vantagens

- As braçadeiras de cabo servem para alívio de tração
- Os suportes plásticos sem halogêneo são construídos de tal forma que assentam de modo ideal com proteção simultânea do condutor
- Cabos individuais ou em conjunto com um diâmetro de até 64 mm são assim movidos de modo fácil e seguro

## Dados comerciais

Código	3240261
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BE74
Chave de produto	BE7421
GTIN	4046356464536
Peso por unidade (inclusive embalagem)	133,72 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	134,308 g
País de origem	CN

# WCC 64 - Abraçadeira

3240261

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240261>



## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Passagem de cabo
-----------------	------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Abertura de chave	13 mm
Tamanho da chave para montagem	13 mm

### Dados de material

Material	Aço
Revestimento	galvanizado

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	56 mm ... 64 mm
---------------------------	-----------------

### Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

# WCC 64 - Abraçadeira


3240261

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240261>



## Desenhos

Desenho de medidas



# WCC 64 - Abraçadeira

3240261

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240261>



## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

### ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

# WCC 64 - Abraçadeira



3240261

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240261>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)