

C-FC 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240149>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Terminal elétrico formato forquilha, não isolante, 2,6 - 6 mm², M5

Suas vantagens

- Os terminais de cabo em forquilha sem luvas de plástico têm uma cabeça com solda forte e atingem a máxima força de extração em conjunto com os alicates CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- As variantes isoladas são isentas de halogênio e estão equipadas com "EASY ENTRY"

Dados comerciais

Código	3240149
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3442
GTIN	4046356453660
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,424 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,424 g
País de origem	CN

C-FC 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240149


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240149>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Design conforme norma DIN 46234
	Soldada
	Estanhado galvanicamente

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	9 mm
Comprimento do suporte	19,5 mm
Comprimento do suporte isolante	6,5 mm
Comprimento de decapagem máximo	9 mm
Distância entre centro e suporte isolante	8 mm
Espessura do material mín.	1 mm
Medida nominal colar isolante	3,6 mm

Medida interna

Diâmetro interno	5,3 mm
------------------	--------

Dados de material

Cor	prateado
Material	Cobre
Revestimento	galvanizado
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	19,5 mm
------------------------	---------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	110 °C
--------------------------------------	--------

Normas e disposições

Design conforme norma	DIN 46234
-----------------------	-----------

C-FC 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha

3240149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240149>



Desenhos

Desenho de medidas



C-FC 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240149>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 6/M5 - Terminal de cabo tipo forquilha



3240149

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240149>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br