

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conector

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240539>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de encaixe plano, totalmente isolada, azul, 1,5 ... 2,5 mm², para conector 4,8 x 0,5 mm

Suas vantagens

- Área de compressão soldada para as forças de extração máximas em conjunto com os alicates CRIMPFOX RCI...
- Introdução do condutor simples e segura com "EASY ENTRY"
- Isenção de halogênio
- Galvanizado eletroliticamente

Dados comerciais

Código	3240539
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	BH34
Chave de produto	BH3451
GTIN	4046356528092
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,125 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,125 g
País de origem	CN

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conector

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240539>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector
Propriedade do produto	Sem halogênio
	Com sistema "Easy Entry"
	Soldada
	PA isolado

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	4,8 mm
Comprimento do suporte	20 mm
Comprimento do suporte isolante	11 mm
Comprimento de decapagem máximo	8 mm
Espessura do material mín.	0,4 mm
Medida nominal colar isolante	5 mm

Dados de material

Cor	azul (RAL 5015)
Material	Latão
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Revestimento	estanhagem galvânica
Material isolante	PA
Substâncias	sem halogênio

Características mecânicas

Dados técnicos

Comprimento do suporte	20 mm
------------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura constante	105 °C
Temperatura de curto prazo	120 °C

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conector

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240539>



Desenhos

Desenho de medidas



C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conector

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240539>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conector

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240539>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br