

SKS 14-D - Borne para blindagem



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240214>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Borne para blindagem, para barra de blindagem direta sobre placas de montagem



Suas vantagens

- As conexões blindadas não podem ser certificadas como componentes em atmosferas potencialmente explosivas conforme as demandas da diretiva e as normas para equipamentos elétricos. Dessa forma, a utilização dos bornes blindados na atmosfera potencialmente explosiva também é possível sem a respectiva certificação e identificação.
- Três tipos de montagem diversos são possíveis: sobre trilhos de fixação NS 35, sobre barras coletoras ou diretamente sobre placas de montagem condutoras

Dados comerciais

Código	3240214
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE75
Chave de produto	BE7521
Página de catálogo	Página 569 (C-3-2019)
GTIN	4046356458894
Peso por unidade (inclusive embalagem)	20,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	19,96 g
País de origem	DE

SKS 14-D - Borne para blindagem



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240214>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Terminal de conexão blindado
Passo	19 mm
Número de conexões	1
Número de linhas	1

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,02 W
--	--------

Dados de conexão

Rosca	M4
Bitola do condutor, fixa	4 mm ² ... 13,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	10 ... 8 (convertido conforme IEC)
Bitola de condutor flexível	4 mm ² ... 13,5 mm ²
Bitola de condutor flexível [AWG]	10 ... 8 (convertido conforme IEC)

Medidas

Largura	19 mm
Altura	21 mm
Profundidade	40,7 mm
Passo	19 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material	Aço

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	3 mm ... 14 mm
---------------------------	----------------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Parede lateral aberta	Não
-----------------------	-----

Montagem

Tipo de montagem	Rosqueamento direto
------------------	---------------------

SKS 14-D - Borne para blindagem



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240214>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27250309

ETIM

ETIM 9.0

EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SKS 14-D - Borne para blindagem



3240214

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240214>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br