

CD-HF 120X60 BU - Canaletas



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240607>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Canaleta de cabeamento, azul, sem halogênio, composta de peça superior e inferior, largura: 120 mm, altura: 60 mm, comprimento: 2000 mm

Dados comerciais

Código	3240607
Unidades por embalagem	6 Unidade
Quantidade mínima de pedido	6 Unidade
Chave de produto	BE7442
GTIN	4046356630238
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.506 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.506 g
País de origem	DE

CD-HF 120X60 BU - Canaletas



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240607>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caneleta de cabeamento
-----------------	------------------------

Dados de conexão

Bitola nominal	4519 mm ²
----------------	----------------------

Medidas

Largura	120 mm
Altura	2000 mm
Profundidade	60 mm
Comprimento	2000 mm

Dados de material

Cor	azul (RAL 5015)
Material	PC/ABS
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Substâncias	sem halogênio

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	sim
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C
--------------------------------------	------------------

CD-HF 120X60 BU - Canaletas



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240607>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

ETIM

ETIM 9.0

EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

CD-HF 120X60 BU - Canaletas



3240607

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240607>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br