

# WCC 42 - Abraçadeira

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240259>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Abraçadeira, para trilho perfilado



## Suas vantagens

- As braçadeiras de cabo servem para alívio de tração
- Os suportes plásticos sem halogêneo são construídos de tal forma que assentam de modo ideal com proteção simultânea do condutor
- Cabos individuais ou em conjunto com um diâmetro de até 42 mm são assim movidos de modo fácil e seguro

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 3240259       |
| Unidades por embalagem                 | 25 Unidade    |
| Chave comercial                        | BE74          |
| Chave de produto                       | BE7421        |
| GTIN                                   | 4046356464512 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 82 g          |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 85,048 g      |
| País de origem                         | CN            |

# WCC 42 - Abraçadeira

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240259>




## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Tipo de produto | Passagem de cabo |
|-----------------|------------------|

### Medidas

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas             |  |
| Abertura de chave              | 10 mm                                                                              |
| Tamanho da chave para montagem | 10 mm                                                                              |

### Dados de material

|              |             |
|--------------|-------------|
| Material     | Aço         |
| Revestimento | galvanizado |

### Cabos/condutores

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Diâmetro externo de linha | 38 mm ... 42 mm |
|---------------------------|-----------------|

### Montagem

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
|------------------|-------------------------------|

# WCC 42 - Abraçadeira


3240259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240259>



## Desenhos

Desenho de medidas



# WCC 42 - Abraçadeira

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240259>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011571 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WCC 42 - Abraçadeira

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240259>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)