

WT-BASE HF 9 BK - Soquete de agrupador de cabos



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240705>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Soquete de agrupador de cabos para agrupadores de cabos com largura de até 9 mm, rosqueável, furo de fixação de 5 mm, passagem de 2 lados do agrupador de cabos

Dados comerciais

Código	3240705
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE713Z
GTIN	4046356703925
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,56 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,05 g
País de origem	IT

WT-BASE HF 9 BK - Soquete de agrupador de cabos



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240705>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Agrupadores de cabos
Resistência à tração GRP	700 N

Medidas

Largura	14,6 mm
Altura	11 mm
Comprimento	22,5 mm
Diâmetro do furo	5 mm
Diâmetro do furo de fixação	5 mm

Medida interna

Largura_interna	9 mm
-----------------	------

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material	PA 6.6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Resistência a tração	700 N
----------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-10 °C ... 60 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

WT-BASE HF 9 BK - Soquete de agrupador de cabos



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240705>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE HF 9 BK - Soquete de agrupador de cabos



3240705

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240705>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br