

WT-HF 7,8X540 - Abraçadeira

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Agrupador de cabos, versão padronizada, para um enfeixamento rápido e seguro

Dados comerciais

Código	3240719
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BE71
Chave de produto	BE7131
GTIN	4046356704359
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,33 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,26 g
País de origem	IT

WT-HF 7,8X540 - Abraçadeira

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Agrupadores de cabos
Resistência à tração GRP	540 N

Medidas

Largura	7,8 mm
Comprimento	540 mm

Dados de material

Cor	transparente
Material	PA 6.6
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4 mm ... 158 mm
Resistência a tração	540 N

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente ideal (armazenamento/transporte)	23,00 °C 50,00 % A poliamida 6.6 tem excelentes propriedades higroscópicas. Dependendo da umidade ambiente, é capaz de absorver ou libertar água. Com um teor de água de 2-3%, essas propriedades atingem o seu nível de performance ideal. A embalagem especialmente adequada ao artigo indica o nível de umidade ideal. Para manter as propriedades ótimas desse produto, é necessário cumprir os seguintes requisitos de armazenamento: armazenar na embalagem original fechada, processar brevemente os artigos após abertura da embalagem, evitar luz solar direta, evitar exposição direta ao calor.
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-10 °C ... 60 °C
Resistência contra radiação UV	não
Temperatura de curto prazo	110 °C

Montagem

Tipo de montagem	não se pode soltar
------------------	--------------------

WT-HF 7,8X540 - Abraçadeira

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>

DNV

ID de certificação: TAE00004VK



UL certificado

ID de certificação: E328576-20210901

WT-HF 7,8X540 - Abraçadeira

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-HF 7,8X540 - Abraçadeira

3240719

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3240719>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br